

MÁSCARA TR 82

VISOR ANTIRAYADO

Cód. 112240000

Máscara a presión negativa con racor roscado EN148-1 constituida de:

- Facial externo estampado
- Visor panorámico de gran visibilidad
- Grupo que reúne en un solo cuerpo de material plástico el racor para el filtro u equipo autónomo, la válvula de exhalación, la válvula de inspiración y la capsula del dispositivo fónico.
- Semimáscara interna
- Arnés de cabeza de cinco brazos
- Cinta de espera

La máscara puede ser utilizada con dispositivos a depresión dotados del correspondiente racor roscado EN148-1 (filtros, sistemas de línea de aire tipo AC190, respirador turbo alimentado, etc.)



INFORMACION TECNICA:

Resistencia respiratoria:

| Flujo De prueba | Inspiración (mbar) | | Expiración (mbar) | |
|-------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| | Norma | Medición | Norma | Medición |
| 25 ciclos/min x 2 l/min | ≤ 2.5 | 1.3 | ≤ 3.0 | 1.8 |
| 30 l/min | ≤ 0.5 | 0.1 | | |
| 95 l/min | ≤ 1.5 | 0.7 | | |

Perdida de estanqueidad hacia el interior

| Gas de prueba | Max. pérdida hacia el interior permitida % | Penetración máx. medida % (media de 10 piezas) |
|------------------|---|---|
| SF6 | 0.05 | < 0.03 |

Limitaciones del uso

La máscara no puede ser utilizada con equipo autónomo a sobre presión ni con dispositivos que no dispongan del racor EN 148-1.

CLASIFICACION

Máscara de clase 3 según la norma **EN 136:1998** y conforme a la directiva **89/686/CEE (EPI)**.

MÁSCARA TR 82

VISOR ANTIRAYADO

Cód. 112240000

MARCADO



MATERIALI

| | |
|----------------------|---|
| Facial: | EPDM |
| Visor: | Policarbonato con tratamiento antirayado y antisolvente |
| Arnés: | EPDM |
| Semimascara interna: | TPE |
| Cinta de espera: | PVC |

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura comprendida entre -20 y +50 °C con una humedad relativa inferior a 80%

PESO

570 g aprox.

DIMENSIONES / CONFECCION

La máscara se confecciona en bolsa de polietileno con caja unitaria de cartón de las siguientes dimensiones:
230x175x125 mm

Las mascararas vienen suministradas en cajas de múltiplos de 6 unidades, con las siguientes dimensiones:
470x390x200 mm

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestro pagina Web; www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo.