

DUETTA

Semimascara doble filtro
Cód.102530000

DUETTA es una semimascara ideal para ser utilizada en la manipulación de sustancias pesticidas y en la manipulación y trasvase de sustancias químicas, polvo y pinturas en spray. Gracias a un borde blando se adapta cómodamente a la cara, mientras un cuerpo rígido sostiene los filtros y reparte bien el peso.

DUETTA, en combinación con los cartuchos filtrantes Spasciani serie 2000, representa el respirador a filtro con la mejor relación calidad- precio.

Los cartuchos filtrantes pueden utilizarse conjuntamente con un especial prefiltro que preserva la obturación de la parte antipolvo en el caso de trabajos en ambientes particularmente polvorientos.



INFORMACION TECNICA

Resistencia respiratoria

Flujo de prueba (l/min)	Inspiración (mbar)		Expiración (mbar)	
	Max norma	Medida	Max norma	Medida
25 x 2	2,0	0,5	3,0	1,2
30	0,5	0,2	-	-
95	1,3	0,4	-	-

Perdita de hermeticidad hacia el interior (NaCl)

Requisito estándar EN 140: promedio < 2%. Resultado: 0,07%.

Contenido de dióxido de carbono en el aire inspirado

Requisito estándar EN 140: < 1%. Resultado: 0,3 %

Limitación de uso

El dispositivo a filtro no puede ser utilizado en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 17% en volumen. La semimascara **DUETTA** puede ser utilizada sólo con los cartuchos filtrantes Spasciani serie 2000, hacer referencia a las especificaciones de la ficha del filtro para advertencias de uso más precisas.



DUETTA

Semimascara doble filtro
Cód.102530000

CLASIFICACIÓN

Semimascara según la norma EN 140:1998 y conforme a las disposiciones Reglamento (UE) 2016/425 como EPI de categoría III.

MARCADO



MATERIALES

Cuerpo:	Material plástico compuesto (TPE + PP)
Cinta elástica:	Poliéster y caucho
Arnés de nuca:	Nylon
Válvula de exhalación:	Caucho
Acoplamiento a bayoneta:	Material plástico antirotura y disolventes

ALMACENAMIENTO

Las medias máscaras se pueden almacenar en su embalaje original hasta la fecha de caducidad (10 años). Las semimáscaras listas para usar deben almacenarse en armarios especiales al abrigo del polvo y posibles vapores corrosivos, a temperaturas entre -20 y +50°C y con una humedad relativa inferior al 80 %.

PESO

80 g aprox.

DIMENSIONI / CONFECCIÓN

La semimascara se confecciona en bolsa de polietileno con caja unitaria de cartón, con las siguientes dimensiones: 105x105x110 mm.

La semimascara se vende en cajas de 12 unidades disponible en las siguientes dimensiones: 460x140x350 mm.

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestro pagina web www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.